

# COOL NECK

## クールネック CN-25



**might**

クールネックCN-25は、クールベストのオプション品です。この製品は単体での使用はできません。

## クールベストに繋げ、首元を冷水で冷却



### 仕様

- 本体素材 ナイロン 82% / ポリウレタン 18%
- メッシュ ポリエステル 100%
- 水路冷却部 TPU
- 冷却ホース シリコンゴム (カラー：ブラック)
- 樹脂板 ABS
- サイズ フリーサイズ

### ⚠ お取り扱いについて

- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐにご使用を中止してください。
- ご使用されていない期間における保管・水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願いいたします。
- 暖房器具の近く等、高温や極端に低温になる場所に置かないでください。
- 水まわりや湿度の多い所に置かないでください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。
- ご使用後はよく乾燥させてください。
- 本製品は医療機器ではありません。幹部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

### 【線でなく面で接触する冷水】

クールベストの冷水を広範囲に伝える新構造TPU素材の水路冷却シートは2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用できます。『面』で冷却するので、しっかり冷たさを体感することができます。裏地はベタつきを抑えるメッシュ仕様です。

### 【疲労軽減】

首後ろの日焼けを防ぎ疲労を軽減することができます。  
本体内部には、首全体にフィットするようプラスチック樹脂板を挿入するので冷却ロスがなくしっかり冷却されます。



お手入れ

### 洗濯機OK

洗濯機の場合は必ず洗濯ネットに入れて行ってください。漂白剤は使用しないでください。

お手入れ

### 3 STEP

簡単3ステップでお洗濯

**1** 水路冷却シートから布地を取り外す  
冷却シートはベストに繋いだままでOK!

**2** プラスチック樹脂板を取り外す

**3** 洗濯ネットに入れて洗濯機スイッチON!

使い方

### 3 STEP

簡単3ステップで首を冷やす

**1** クールベストの首元にあるホースを切断する

**2** クールネックのホース接続キャップも切断したホースと繋ぐ

**3** もう片方のホースキャップもベストのホースと繋ぐ  
ホースが交差しないようにご注意ください。

**might** マイト工業株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6  
TEL: 06-6793-8531(代)